

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.040

Bočnice, šroubovatelné, nerez ocel

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.040 - Bočnice, šroubovatelné, nerez ocel pro VX

Bočnice, šroubovatelné, nerez ocel, pro VX.

Features

Obj. č.	VX 8700.040
Výhody	Časově úsporná montáž díky zaklapávacím držákům bočnic Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s vnitřními kontaktními prvky Jednoduché polohování na výšku a hloubku díky pomůcce pro zavěšení Montáž prováděná jednou osobou Uzemňovací svorník s velkou nelakovanou styčnou plochou pro optimální kontakt
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Povrch	Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro	Typ skříně: VX Výška: = 1.800 mm Hloubka: = 500 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Základní materiál	Nerez ocel
Balení	2 ks
Hmotnost/balení	19 kg
Netto hmotnost	21
Brutto hmotnost	22.6
EAN	4028177921467
ETIM 7.0	EC002524

Features

ECLASS 8.0

27182101