


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.270

## Připojovací adaptéry

State: 27.9.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.270 - Připojovací adaptéry

Pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm.

## Features

Obj. č.	SV 9342.270
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Jmenovitý proud max.	250 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)	50 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Vývod vodičů	dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojnic v držáku přípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 90 mm Výška: 210 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)	18,5 x 15,5 mm

# Features

---

Jmenovité provozní napětí (L1 + L2)	1000 V (DC)
-------------------------------------	-------------

---

Jmenovité provozní napětí (L1 + L3)	1500 V (DC)
-------------------------------------	-------------

---

Balení	1 ks
--------	------

---

Hmotnost/balení	0,7 kg
-----------------	--------

---

Netto hmotnost	0.699
----------------	-------

---

Brutto hmotnost	0.714
-----------------	-------

---

Podíl mědi (kg / ks)	0.166
----------------------	-------

---

Číslo celní sazby	85369010
-------------------	----------

---

EAN	4028177503656
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC001531
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

# Approvals

---

Approvals	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	--

---

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---