


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9408.600 Skříně Ex

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9408.600 - Skříň Ex Nerez ocel, prázdná skříň s dveřmi se závěsy

Skříň Ex s dvířky v závěsech, nerezová ocel

Features

Obj. č.	KEL 9408.600
Provedení	Skříň Ex
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), po obvodu silikonové těsnění Montážní deska: ocelový plech
Povrch	Skříň: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 μm Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skříň Dveře Montážní deska
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 1.000 mm Hloubka: 300 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	739 mm x 955 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Yes
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Yes
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X

Features

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	57,8 kg
Netto hmotnost	53.863
Brutto hmotnost	54.5
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177138896
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approvals

Approvals	ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení výrobce