



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.207

System řadových skříní VX25

State: 19.10.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.207 - Systém řadových skříní VX25 Rozváděčové skříně pro pojistkové odpínače

Systémy řadových skříní pro rozvod proudu s lištovými pojistkovými odpínači NH (od výrobce ABB nebo Jean Müller).

Features

Obj. č.	VX 9680.207
Materiál	Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střeška a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Střešní plech Zadní stěna Podlahové plechy Čelní kryty Uzávěr: Doppelbart, 3 mm Bočnice funkčního prostoru Sběrná konstrukce pro spínací přípojovací lišty s pojistkami (výrobek ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	Do IP 3X, v závislosti na opláštění
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	149,6 kg

Features

Netto hmotnost	149.6
Brutto hmotnost	166.2
PCF/PU (cradle-to-gate)	368,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177937079
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Certificates	Povrch
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK