

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.152 Dělené dveře

State: 26.9.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.152 - Dělené dveře pro VX

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

## Features

Obj. č.	SV 9682.152
Popis výrobku	Vhodné pro skříň VX místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600–1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor 2305.000. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky, provedení A.
Materiál	Ocelový plech, 2 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dělené dveře Dělicí příčka Závěsy Uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Úhel otevření dělených dveří max. 130°
Uzávěr	Počet uzávěrů: 3
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 1.200 mm
Vhodné pro	Šířka: = 400 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	10,34 kg
Netto hmotnost	9.1
Brutto hmotnost	10.34

# Features

---

PCF/PU (Cradle-to-Gate)	39,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Číslo celní sazby	94039910
EAN	4028177928893
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK

---