

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.035

Venkovní nástěnné skříně

State: 19.10.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.035 - Venkovní nástěnné skříň

Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrby na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.

Features

Obj. č.	CS 9791.035
Popis výrobku	Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrby na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.
Materiál	Skříň a montážní deska: hliník AlMg3 Dveře vnitřní skříňky: z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Vnitřní kryt s montážní deskou, přírubovou deskou a bezpečnostním zámkem Montážní úhelník pro regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříňe nebo hygrostat Vnější skříň s designovým krytem a bezpečnostním zámkem 3524 E 2 lišty profilu C na zadní stěně
Rozměry	Šířka: 530 mm Výška: 700 mm Hloubka: 265 mm
Světlé rozměry	Světlá šířka: 440 mm Světlá výška: 545 mm Světlá hloubka: 195 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	430 mm x 535 mm
Vnitřní skříň	Šířka: 460 mm Výška: 565 mm Hloubka: 220 mm

Features

Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Poznámka	Dodací lhůta na vyžádání
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	14,86 kg
Netto hmotnost	16.625
Brutto hmotnost	17.5
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177193710
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---