

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1305.600

Kompak pano HD, tek kapılı

Durum: 17.09.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1305.600 - Kompak pano HD, tek kapılı

Yiyecek & içecek endüstrisinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış pano çözümü. Tavan öne doğru 30° eğimli. Gıdalardan açıkça ayırt edilen mavi renkli conta

Özellikleri

Model No.	HD 1305.600
Dizayn	Hijyenik dizayn kutu
Product modification	Kompakt kontrol panosu HD, tek kapılı, Haziran 2020'den itibaren kompakt kontrol panosu AX'in yeni montaj plakası ile üretilecektir.
Malzeme	Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Montaj plakası: Çelik sac Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey	Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Montaj plakası: Çinko kaplamalı Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı	Her yandan kapalı pano Preslenmiş contalı kapı Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Montaj plakası
Ölçüler	Genişlik: 390 mm Yükseklik, ön: 550 mm Yükseklik arka: 669 mm Derinlik: 210 mm
Montaj plakası (G x Y)	330 mm x 475 mm
Kapı açılma açısı	125°
IK kodu	IK08
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 66 IP X9

Özellikleri

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tip 12 Tip 13
--------------------------------------	--

Paketteki adet	1 adet
----------------	--------

Ağırlık/ambalaj	17 kg
-----------------	-------

Gümrük tarifesi numarası	94032080
--------------------------	----------

EAN	4028177967458
-----	---------------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
-------------	---