

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1578.450 BUS kutular BG

Durum: 19.10.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1578.450 - BUS kutular BG

Polikarbonat gözetleme pencereli, çelik sac kapılı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65. Hemen hemen tüm markaların bus modülleri eklenebilir.

Özellikleri

Model No.	BG 1578.450
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapılı pano Kapıda gözetleme penceresi Montaj plakası
Protection category NEMA	NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 65
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 155 mm
Montaj plakası (G x Y)	585 mm x 275 mm
Görünen yüzey	Gözetleme penceresi genişliği: 540 mm Gözetleme penceresi yüksekliği: 155 mm Pencere alt kenarı ve kapı alt kenarı arasındaki mesafe: 92 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,38 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	1,25 mm
Kapı menteşesi konumu	alt

Özellikleri

Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Ağırlık/ambalaj	9,55 kg
Net ağırlık	9.158
Brüt ağırlık	9.56
EAN	4028177460065
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Onaylar

Onaylar	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini