

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.300 Blue e+ ıkıř filtresi

Durum: 25.04.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.300 - Blue e+ ıkış filtresi

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir ıkış filtresi kullanılabilir.



Özellikleri

Model No.	SK 3240.300
Dizayn	duvara monte
Fayda	Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre deęiřimi Optimize edilmiř kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj Aletsiz montaj
Malzeme	Plastik
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	ıkış filtresi Körüklü filtre
Montaj yuvası	Yuva genişlięi: 224 mm Delik yükseklięi: 224 mm
Model no. için uygun	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Ölüler	Genişlik: 255 mm Yükseklik: 255 mm Derinlik: 45,2 mm
NEMA koruma sınıfı	Tip 12 kee filtre/körüklü filtre ile Tip 3, 3R, 4, 4X kee filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0.4
Brüt ağırlık	0.67
Gümrük tarifesi numarası	39269097
EAN	4028177998360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------	--