

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010 Bağlantı adaptörü

Durum: 07.07.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Baęlantı adaptörü

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

Özellikleri

Model No.	SV 3439.010
Malzeme	Kapak: ABS Çerçeve: Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyster(PBT) UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Anma akımı maks.	600 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine baęlıdır
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 180 mm Yükseklik: 247 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	24 x 21 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, çok telli	35 - 240 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Paketteki adet	1 adet
Ağırlık/ambalaj	4,56 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0.732
Gümrük tarifesi numarası	85369010

Özellikleri

EAN	4028177236295
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Onaylar

Onaylar	ABS
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
