

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9340.730**

**Bağlantı hatlı OM adaptörü**

Durum: 07.07.2024 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.730 - Baęlantı hatlı OM adaptörü baęlantı kablolu



## Özellikleri

Model No.	SV 9340.730
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035
Baęlantı hatları (AWG)	AWG 8
Anma akımı maks.	40 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Elektrik deęerleri UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manuel Motor Kontrolörü maks. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 63 A, NHJH/7
Bara merkez mesafesi	60 mm
Baęlantı kablosu uzunluęu	130 mm
Taşıyıcı ray tipi	TS 55D TS 55D-V
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı	3 kutuplu
Taşıyıcı çerçeve desteęi	Evet
Ölçüler	Genişlik: 55 mm Yükseklik: 272 mm

## Özellikleri

Taşıyıcı ray sayısı/yükseklği	2 / 10 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)	55 mm x 237 mm
Paketteki adet	1 adet
Ağırlık/ambalaj	0,38 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0.088
Gümrük tarifesi numarası	85369095
EAN	4028177664258
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Onaylar

Onaylar	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK