

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.550 CB cihaz adaptörü

Durum: 19.10.2024 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.550 - CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

## Özellikleri

Model No.	SV 9342.550
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Terminal kapağı Yuva taşları
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	125 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 125 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı	alt
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 90 mm Yükseklik: 225 mm
Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	18,5 x 15,5 mm

## Özellikleri

Üretici (tip) için uygun

ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)  
Allen Bradley (140-CMN)  
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)  
GE (FD160)  
OEZ (BC160N)  
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)  
Schrack (MC1)  
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)  
Terasaki (E125, S125)

Paketteki adet

1 adet

Ağırlık/ambalaj

0,82 kg

Net ağırlık

0.819

Brüt ağırlık

0.847

Bakır ağırlığı (kg / adet)

0.202

Gümrük tarifesi numarası

85369095

EAN

4028177525665

ETIM 7.0

EC001531

ECLASS 8.0

27370304

## Onaylar

Onaylar

ABS  
C-UL  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini  
Uygunluk bildirimini UK