

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5845.600

## 独立式机柜系统 VX SE

状态: 2024/8/14 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5845.600 - 独立式机柜系统 VX SE

独立式机柜由钢板制成、框架稳固，带有两个安装平面、门板和螺栓固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。系统兼容，可加装 VX25 配件。效率更高，因为不用安装侧板，并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。

## 特征

型号	SE 5845.600
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、门和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 安装板 底板 后板可拧出螺钉后卸下 锁：3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm 后壁，单件式
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	1,099 mm x 1,896 mm

## 特征

---

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
--------------------------	-------

---

防护等级 NEMA	NEMA 12
-----------	---------

---

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 2 类型 3 Type 3R 类型 12
--------------------	--

---

IK 编码	IK10
-------	------

---

门数	2
----	---

---

锁	锁具数量: 2
---	---------

---

基本材料	钢板
------	----

---

包装单元	1 件
------	-----

---

重量/包装	206 kg
-------	--------

---

EAN	4028177959231
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3465417
-----------------	----------

---

ETIM 8	EC000261
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

---

证书	表面 防护等级
----	------------

---

# 批准

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK