

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.530

PDU 英国, switched 型号

状态: 2024/10/19 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.530 - PDU 英国，switched 型号

智慧型 PDU 具备网络接口、切换功能以及每个输出端的能耗数据记录功能。可连接至网络，例如 IPv4/v6、SNMP、OPC-UA、Modbus/TCP 带显示屏。CEE 插头 (16 A/32 A) 输入端以及 BS 1363 (UK) 输出端。分配功率位于 3.7 kW 至 22 kW 之间。

特征

型号	DK 7955.530
产品描述	每相检测功能及每个输出插座可开关配置。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。通过安装双稳定的继电器和一个 OLED 显示屏，PDU 能耗极低。集成网络服务功能，可通过 WEB 直接访问，提供用户管理功能。采用冗余供电，从每相以及一路 PoE 供电。PDU 提供全方位的管理和监视功能。测量精度达到 1%，因此确保了极高的可信度。
材料	铝型材，经天然铝阳极氧化处理
尺寸	宽度: 44 mm 深度: 85 mm 长度: 1,280 mm
插座数量和型号	16 x BS 1363
插座	16 x GB (型号 G, BS 1363)
额定电流 (最大)	13 A
供电	数量: 1 每个供电电源的相数: 1~
连接电缆长度	3 m
接线方式	英国
工作温度范围	0 °C...45 °C

特征

空气湿度 (没有凝露)	10...95 %
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
适用于	箱体类型: TS IT: ≤ 1,800 mm
包装单元	1 件
税率号	85366990
EAN	4028177685093
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604