Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AS 4055.010

Poinçonneuse hydraulique manuelle

État: 27.04.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.010 - Poinçonneuse hydraulique manuelle

Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.

Caractéristiques

Référence	AS 4055.010
Modèle	Avec angle 90° et tête de vérin pivotable à 360°
Description produit	Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.
Avantages	Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée
Matériau	Aluminium
Composition de la livraison	Poinçonneuse hydraulique manuelle Vis hydraulique Ø 19 mm Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm Foret d'amorçage HSS Ø 11 mm Kit douilles entretoises (3 parties) Coffret plastique
Activation hydraulique	Trous circulaires jusqu'à Ø 82 mm Trous rectangulaires jusqu'à 46 x 86 mm Force de presse 75 kN Pression de service max. 680 bar/9850 psi Emporte-pièces carré jusqu'à 92 x 92 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.3
Poids brut	3.36
Numéro du tarif douanier	84678900

Caractéristiques

EAN	4028177807914
ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046