Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3243.300

Blue e+ 输出过滤器

状态: 2024-7-1 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3243.300 - Blue e+ 输出过滤器

为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。





特征

型号	SK 3243.300
您的获益	由于百叶格栅上采用了新的开启机制，因此可以轻松更换过滤垫 通过优化的锁钩，可以更快地安装在机柜上 无需工具安装
颜色	RAL 7035
供货范围	输出过滤器 折叠式过滤器
安装开口截面	开孔宽度: 292 mm 开口高度: 292 mm
与型号相匹配	SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
尺寸	宽度: 323 mm 高度: 323 mm 深度: 44.7 mm
防护等级 NEMA	UL Type 12，带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 UL Type 3、3R、4、4X，带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩

特征

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP54，带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP55，带折叠式过滤垫和吸附垫 IP56，带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
重量/包装	0.79 kg
包装单元	1 件
税率号	39269097
EAN	4028177998339
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

批准

批准	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)