



Nagy lengőkeret

takarólemezzel, 800 mm széles szekrényekhez


Beépíthető elemek oldalt



„X” metszet



Beépíthető elemek középen



Megjegyzés:



- Amennyiben a lengőkeret nem tölti ki teljesen a szekrénymagasságot, úgy további tartozékra van szükség
- 1800 és 2200 mm magasságú kétajtós TS, SE szekréyeknél az zárral történő összeütközés miatt a következő kisebb méretű lengőkeretet kell beépíteni

| Magasságsegységek | 22 U | | 31 U | | 36 U | | 40 U | | 45 U | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lemez | oldalt | középen | oldalt | középen | oldalt | középen | oldalt | középen | oldalt | középen | |
| Cikkszám SR | RAL 7035 | 2323.235 | 2324.235 | 2332.235 | – | 2337.235 | 2338.235 | 2341.235 | 2342.235 | 2346.235 | 2347.235 |
| Szekrénymagasság (vagy magasabb), mm | 1200 | | 1600 | | 1800 | | 2000 | | 2200 | | |
| H1 mm | 1061,5 | | 1461,5 | | 1684,5 | | 1861,5 | | 2084,0 | | |
| H2 mm | 981,5 | | 1381,5 | | 1604,0 | | 1781,5 | | 2004,0 | | |

Beépítési mélység T max. = mm D¹⁾ méretnél legalább 49 mm 130°-os zsanérral, 95 mm 180°-os zsanérral

Szekrényszélesség mm

800



Beépítés

oldalt

középen

Zsanér

130°

180°

180°

Szekrénymélység, mm

400

500

600

800

1 T max.

295

395

470

470

1 T max.

252

352

428

428

1 T max.

252

345



345

345



¹⁾ D = távolság az ajtó belső peremétől a lengőkeret elülső pereméig, 25 mm-es osztásonként mélyebbre építhető

7 példa TS, SE szekrényekre



Teljes kiépítés



Részkiépítés felül



Középső részkiépítés



1 Beépítőkészlet 800 mm széles szekrényhez

2 23 x 73 mm-es TS rendszersín a belső szerelősíkhöz, a szekrénymélységnek megfelelően

Fontos:

- A szekrény 25 mm-es osztása és a lengőkeret magasságegységei közötti magasság-kiegyenlítés a felső beépítő-készlettel oldható meg
- Az alsó részkiépítés megfelel a felső részkiépítésnek
- CM esetében teljes kiépítés csak elől lehetséges

Oldalsó beépítés

(csak TS esetén)

Nagy lengőkeret oldalsó beépítése 800 mm szekrénymélységnél megegyezik a fronttal párhuzamos beépítéssel.

A lengőkerethez történő hozzáféréshez a TS oldalfalakhöz való zsanérokat ajánljuk.

