Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

SZ 4127.010
Türpositionsschalter

Stand: 18.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SZ 4127.010 - Türpositionsschalter

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 4127.010
Ausführung	ohne Anschlussleitung
Hinweis	Zum Einbau in VX IT nur in Verbindung mit VX Montagewinkel für Türpositionsschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	6000 V AC
Bemessungsisolationsspannung	400 V AC
Einbaumöglichkeiten	für Systemleuchte LED für Standard- und Komfortleuchte ohne integrierten Türpositionsschalter für Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher
Elektrischer Anschluss	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 40
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,075 kg
Zolltarifnummer	85365080
EAN	4028177497740
E-Number Sweden	E3404494
ETIM 7.0	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Approbationen

Approbationen	CQC-CCC CSA UL
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK