




RiLine-lisävarusteet: Lamelloidut kuparikiskot/kosketussuoja

Yleispidin


Lamelloitujen kuparikiskojen kiinnitykseen	
Lamelloiduille kuparikiskoille mm	5 x 20 x 1 – 10 x 63 x 1 ¹⁾
Til.nro SV	3079.000

¹⁾ Lamellien määrä x lamellileveys x lamellipaksuus







Kaukalopohja

60 mm kiskojärjestelmille Hyväksyntä: UL US LISTED E191125					
RiLine-kiskojärjestelmään	3-nap.			4-nap.	
	Lattakiskot	PLS 800	PLS 1600	Lattakiskot	PLS 1600 PLUS
Korkeus (H) mm	19,5	32	43	19,5	43
	Til.nro SV			Til.nro SV	
Pituus (L) mm	500	9340.100 (UL)	9341.100 (UL)	9342.100 (UL)	-
	700	9340.110 (UL)	9341.110 (UL)	9342.110 (UL)	-
	900	9340.120 (UL)	9341.120 (UL)	9342.120 (UL)	-
	1100	9340.130 (UL)	9341.130 (UL)	9342.130 (UL)	9340.134 (UL)
	2400	9340.170 (UL)	9341.170 (UL)	9342.170 (UL)	9342.134 (UL)






Kaukalopohjan välikappale

60 mm kiskojärjestelmille Hyväksyntä: UL US LISTED E191125			
RiLine-kiskojärjestelmään	3-nap.		
	Lattakiskot	PLS 800	PLS 1600
Korkeus (H) mm	19,5	32	43
Til.nro SV	9340.140 (UL)	9341.140 (UL)	9342.140 (UL)



Peiteprofiili

60 mm kiskojärjestelmille Ohje: – Peiteprofiilia edestä kuormitettaessa tarvitaan tukilevy lisätueksi. Hyväksyntä: c  US LISTED E191125					
	3-nap.		4-nap.		
RiLine-kiskojärjestelmään	Lattakiskot	PLS 800	PLS 1600	Lattakiskot	PLS 1600 PLUS
Pituus (L) mm	Til.nro SV			Til.nro SV	
700	9340.200 			–	
1100	9340.210 			9340.214 	

Tukilevy
peiteprofiiliin

60 mm kiskojärjestelmille Hyväksyntä: c  US LISTED E191125					
	3-nap.		4-nap.		
RiLine-kiskojärjestelmään	Lattakiskot	PLS 800	PLS 1600	Lattakiskot	PLS 1600 PLUS
Til.nro SV	9340.220 			9340.224 	

Erotuskiskot

60 mm kiskojärjestelmille Hyväksyntä: c  US LISTED E191125	
Til.nro SV	9340.230 