Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5502.325

Cassetti

Stato: 21/04/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

DK 5502.325 - Cassetti per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")

Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Muniti di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 5502.325
Descrizione prodotto	Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Munito di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi. La variante più piccola a 2 unità d'altezza (HE) è adatta per il montaggio all’interno di un telaio girevole.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Completamento montato Chiusura di sicurezza 12321
Profondità utile	419 mm
Larghezza utile	411 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	7.785
Peso lordo	8.195
PCF per pack (cradle-to-gate)	31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177679399
E-Number Sweden	E7239796
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261