Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 3431.000

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Estado: 27/07/2024 (Fuente: rittal.com/pe-es)

SV 3431.000 - Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 para montaje sobre placa de montaje

Características

Referencia	SV 3431.000
Material	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre duro plateado
Color	Chasis: RAL 9011 Tapa: RAL 7035
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 10 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
for mounting plate assembly	sí
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	100 A
Para tamaño NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 89 mm Altura: 141,5 mm
Conexión para secciones de conductor redondo	1,5 - 50 mm²
Tensión de servicio	690 V, 3~
Nº de polos	3 polos
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	0.451 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.15

Características

Código arancelario	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK