


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 3313.120

# Kabelrangeerbehuizing

Staat: 19.10.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 3313.120 - Kabelrangeerbehuizing voor TS IT

Voor het leggen, bevestigen en bewaren van kabels of als lege behuizing bij ongelijke LCP-installaties.

## Functies

Bestelnr.	TS 3313.120
Product omschrijving	Voor het leggen, bevestigen en bewaren van kabels of als lege behuizing bij ongelijke Liquid Cooling Package-installaties (LCP).
Voordelen	Optimale opname van overtollige kabellengten en gestructureerd kabelmanagement
Toepassingsgebieden	Als kabelrangeerbehuizing tussen volledig ingerichte netwerkkasten en serverracks Als lege behuizing voor een symmetrische compensatie in Cold Cube-/Hot Cube-systemen bij een ongelijk aantal LCP's in twee kastrijen Als opvulling voor het eenvoudig naderhand uitrusten van LCP-installaties
Materiaal	Plaatstaal Aluminium
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Kast: RAL 7035 Voorzijde: RAL 9005
Levering	Kastframe met frontdeur en deur achter Aluminiumdeur voorzijde, gesloten met zwarte designplint, 180°-scharnieren Plaatstalen deur achter, gesloten, 180°-scharnieren Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E 2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips 3 TS-systeemchassis steeds links en rechts gemonteerd Koppelingspakking

# Funcities

---

Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.200 mm
Opmerking	Bij opstelling aan het begin/einde van een rij kasten is een zijwand nodig
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	100 kg
Nettogewicht	97
Brutogewicht	100
EAN	4028177708020
ETIM 8	EC000721
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------