

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5824.600

Sistema de armário individual VX SE

Estado: 26/09/2024 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5824.600 - Sistema de armário individual VX SE

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. A compatibilidade dos sistemas possibilita a configuração com os acessórios da linha VX25. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.

Recursos

Cód. Ref.	SE 5824.600
Material	Armário: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Armário fechado nas laterais e em cima Porta(s) Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Placa de montagem Chapas de base Painel traseiro removível Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm Painel traseiro inteiriço
Dimensões	Largura: 1.200 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	1.099 mm x 1.696 mm

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1, 2, 3, 3R, 12
Código IK	IK10
Quantidade de portas	2
Fecho	Quantidade de fechos: 2
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	169 kg
EAN	4028177959286
E-Number Sweden	E3465429
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície Grau de proteção
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK