

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3355.720**

**Электрический испаритель  
конденсата**

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3355.720 - Электрический испаритель конденсата для потолочного холодильного агрегата Blue e:

Испаритель конденсата выпаривает выпадающую конденсационную влагу и направляет пар в окружающую среду через выход воздуха холодильного агрегата.



## Функции

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Арт. №                      | SK 3355.720  |
| Описание продукта           | Испаритель конденсата может монтироваться без инструментов на нижней стороне потолочного холодильного агрегата Blue e+ и снаружи не виден. Выпадающий конденсат испаряется и через выход воздуха холодильного агрегата отводится в окружающую среду. |
| Материал                    | Пластик  |
| Цвет                        | RAL 9005   |
| Комплект поставки           | Электрический испаритель конденсата<br>Предохранительный винт для транспортировки<br>Ввод  |
| Evaporation performance     | 100 мл/ч   |
| Указание                    | Электропитание производится через холодильный агрегат  |
| Подходит для арт. №         | 3185.730   |
| Размер                      | Ширина: 89 мм<br>Высота: 121 мм<br>Глубина: 158 мм   |
| Диапазон рабочих температур | 5 °C...60 °C   |

## Функции

---

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Номинальное рабочее напряжение | 380 В (DC) |
|--------------------------------|------------|

---

|          |       |
|----------|-------|
| Упаковка | 1 шт. |
|----------|-------|

---

|     |        |
|-----|--------|
| Вес | 1,5 кг |
|-----|--------|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| Вес нетто | 0.4 |
|-----------|-----|

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Gross weight | 0.5 |
|--------------|-----|

---

|           |          |
|-----------|----------|
| Код ТНВЭД | 84189910 |
|-----------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177931787 |
|-----|---------------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002009 |
|--------|----------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002009 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180715 |
|------------|----------|

## Одобрения

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Сертификаты | EAC |
|-------------|-----|