

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.051

Кабельный канал

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.051 - Кабельный канал для VX IT, TX CableNet, Data Rack

Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.

Функции

Арт. №	DK 5302.051
Описание продукта	Кабельный канал для закрытой прокладки кабеля. В любое время удобный доступ к прокладке кабеля с помощью крышки канала на шарнирах, опционально съемной. Канал имеет возможности прокладки кабеля вовнутрь корпуса и по задней стенке канала. Прилагаемые к каналу переключки устанавливаются на кабельные гребенки с переменной глубиной и способствуют прокладке кабеля. Альтернативно кабельный канал крепится на винтах. Для оптимизированного тока воздуха комбинируется с набором щеток VX IT.
Преимущества	Простой и быстрый монтаж без инструментов Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U Соединение задняя стенка к задней стенке Кабельный канал используются как разделительный элемент для предотвращения замыкания потока при отделении холодных коридоров Закрываемые вводы кабеля, комплектуются монтажными компонентами стандарта 1 U
Материал	Листовая сталь Пластик согласно UL 94-HB
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Кабельный канал 2 крышки 14 кабельных гребенок, 6 U 10 реек для удерживания кабеля Вкл. крепежный материал
Единиц высоты	38 U

Функции

Указание	With symmetrical interior installation in the VX IT enclosure type, may not be combined with dynamic 482.6 mm (19") mounting angles. For asymmetrical interior installation, assembly on one side is supported.
Размер	Ширина: 109,5 мм Глубина: 314,5 мм Длина: 1.699 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX IT TE 8000 Data Rack TX CableNet Ширина: = 800 мм Высота: = 1.800 мм = 1.900 мм = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	7,98 кг
Вес нетто	7.4
Gross weight	7.98
PCF/PU (cradle-to-gate)	30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177958579
ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 8.0	27400703