

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6340.300 Панель Compact

Состояние: 27.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6340.300 - Панель Compact

Командная панель с элегантным дизайном из алюминиевого прессованного профиля. Идеально для небольших систем управления. Разнообразный внутренний монтаж

## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | CP 6340.300   |
| Исполнение        | С подсоединением несущего рычага 90 x 71 мм для CP 40, сталь  |
| Описание продукта | Для малогабаритных блоков управления, встраиваемых в переднюю панель. Передняя панель вставляется сзади и крепится изнутри винтовыми зажимами. Допустимы собственные передние панели с толщиной материала от 2 до 6 мм. Задняя стенка на шарнирах слева или справа. Крыша с вырезом и усилением для системы несущих рычагов CP 40, сталь. |
| Материал          | Оболочка крыши, оболочка основания: цинковое литье под давлением<br>Задняя стенка: алюминий<br>Боковые части: алюминиевый прессованный профиль<br>Заглушки для винтов: пластик  |
| Поверхность       | Оболочка крыши, оболочка основания, боковые части: порошковое покрытие<br>Задняя стенка: алюминий, анодированный  |
| Цвет              | RAL 7024  |
| Комплект поставки | Оболочка крыши<br>Оболочка основания<br>Задняя стенка<br>Боковые части<br>Заглушки для винтов<br>Вкл. уплотнение и крепежный материал.  |
| Размер            | Ширина: 315 мм<br>Высота: 238 мм<br>Глубина: 87 мм  |

## Функции

---

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 65 |
|------------------------------------|-------|

---

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
|--------------------------|---------|

---

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Подходит для ширины передней панели | 252 мм |
|-------------------------------------|--------|

---

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Подходит для высоты передней панели | 200 мм |
|-------------------------------------|--------|

---

|            |       |
|------------|-------|
| Исполнение | сзади |
|------------|-------|

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Основной материал | Алюминий |
|-------------------|----------|

---

|          |       |
|----------|-------|
| Упаковка | 1 шт. |
|----------|-------|

---

|     |        |
|-----|--------|
| Вес | 3,4 кг |
|-----|--------|

---

|           |       |
|-----------|-------|
| Вес нетто | 3.028 |
|-----------|-------|

---

|              |      |
|--------------|------|
| Gross weight | 4.12 |
|--------------|------|

---

|           |          |
|-----------|----------|
| Код ТНВЭД | 94032080 |
|-----------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177382718 |
|-----|---------------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002504 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
|------------|----------|

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK