

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.220 Systemleuchte LED

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.220 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2500.220
Ausführung	ohne Steckdose
Nutzen	Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall
Ausführung	90° drehbare Steckverbinder Verstellung Lichtverteilung
Material	Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe	Gehäuse: RAL 7016
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsschrauben
Nennleistung	11 W
Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung, 2-polig Durchgangsverdrahtung, 2-polig Türpositionsschalter
Schutzklasse	III (SELV)
Leuchten-Montageart	Verschrauben Clip-Befestigung Magnet-Befestigung (Zubehör)
Einbaumöglichkeiten	Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster
Lichtstrom	900 lm
Lichtfarbe	4000 K (neutralweiß)
Hinweis	Anschlusszubehör separat bestellen

Eigenschaften

Abmessung
Breite: 437 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 23 mm

Betriebstemperaturbereich -20 °C...55 °C

Bemessungsbetriebsspannung 24 V (DC)

Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 20

Verpackungseinheit 1 Stück

Gewicht/VE 0.54 kg

Nettogewicht 0.394

Bruttogewicht 0.52

Zolltarifnummer 94054990

EAN 4028177806979

ETIM 8 EC000321

ETIM 7.0 EC000321

ECLASS 8.0 27189241

Approbationen

Approbationen
CQC
CQC-CCC
ENEC
UL + C-UL (listed)

Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK