

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.000

Sammelschienenhalter

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.000 - Sammelschienenhalter für Flachkupferschienen

Für Flachkupferschienen bis 800 A.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9340.000
Marktrelevante Produktänderungen	Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V, 3~
Hinweis zur Best.-Nr.	Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden
Anzahl Pole	3-polig
Mit Innenbefestigung	Ja
Mittenabstand der Sammelschienen	60 mm
Passend für Sammelschienen	12 x 5 - 30 x 10
Verpackungseinheit	4 Stück
Gewicht/VE	0.692 kg
Nettogewicht	0.724
Bruttogewicht	0.732
Zolltarifnummer	85469010

Eigenschaften

EAN	4028177502321
ETIM 7.0	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approbationen

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

RiLine60 Sammelschienenhalter 3-polig

Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm

Baubreite: 20 mm

Länge: 190 mm

System:

Rittal RiLine60