

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1559.010

# Rozvodnicové skřínky BG

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1559.010 - Rozvodnicové skříňky BG Nerez ocel

Rozvodnicová skříň z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. závěsu 180°. Krytí IP 66

## Funkce

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Obj. č.                            | BG 1559.010   |
| Materiál                           | Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)<br>Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu<br>180° závěsy: zinkový tlakový odlitek |
| Povrch                             | Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 240<br>180° závěsy: chromované  |
| Rozsah dodávky                     | Skříňka s krytem<br>180° závěsy (2 kusy)<br>Nosná lišta TH 35/7,5<br>Rychlouzávěr včetně plastových vložek  |
| Protection category NEMA           | NEMA 4X   |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66   |
| Rozměry                            | Šířka: 600 mm<br>Výška: 200 mm<br>Hloubka: 123 mm   |
| Tloušťka materiálu skříně          | 1,5 mm  |
| Tloušťka materiálu dveří           | 1,25 mm   |
| Pozice dveřního dorazu             | dole  |
| Počet nosných lišt                 | 1   |
| Uzávěr                             | Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek<br>Počet uzávěrů: 3  |
| Základní materiál                  | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)  |
| Balení                             | 1 ks  |
| Hmotnost/balení                    | 6 kg  |

## Funkce

---

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Netto hmotnost    | 5.653         |
| Brutto hmotnost   | 5.95          |
| Číslo celní sazby | 94032080      |
| EAN               | 4028177009950 |
| ETIM 8            | EC000261      |
| ETIM 7.0          | EC000261      |
| ECLASS 8.0        | 27180101      |

## Schválení

---

|            |   |
|------------|---|
| Schválení  | Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK       |