


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1675.600**

**Svorkovnicová skříň HD**

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1675.600 - Svorkovnicová skříň HD

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Celoobvodové silikonové těsnění bez mezer mezi skříní a víkem. Hygienický šestihranný uzávěr



## Funkce

Obj. č.	HD 1675.600
Provedení	Skříň s hygienickým designem
Materiál	Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní úhelník: ocelový plech, pozinkovaný, 2,0 mm Šroub uzávěru: z nerez oceli Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skříňka a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skříňka Kryt Montážní úhelníková lišta (předmontovaná) Těsnění a uzavírací šrouby (přiloženy)
Rozměry	Šířka vpředu: 400 mm Šířka vzadu: 427 mm Výška vpředu: 200 mm Výška vzadu: 227 mm Hloubka: 120 mm
Kód IK	IK08
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)

# Funkce

---

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66 IP X9
-------------------------------------	----------------

---

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

---

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
--------------------------	--

---

Balení	1 ks
--------	------

---

Hmotnost/balení	5 kg
-----------------	------

---

Netto hmotnost	4.631
----------------	-------

---

Brutto hmotnost	4.72
-----------------	------

---

Číslo celní sazby	94032080
-------------------	----------

---

EAN	4028177639775
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3465104
-----------------	----------

---

ETIM 8	EC002713
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC002713
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

# Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK