

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7030.611

# CMC III online komfortní rukojeť VX

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.611 - CMC III online komfortní rukojeť VX s funkcí Master-Key pro VX, VX IT

Online komfortní rukojeť s funkcí Master Key

## Funkce

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Obj. č.                           | IT 7030.611  |
| Popis výrobku                     | Pro ovládání zámku dveří, monitorování páky rukojeti a zobrazení stavu. Lze jej otevřít přímo pomocí napájecího napětí 24 V DC nebo připojením k CMC III prostřednictvím přístupové jednotky CMC III nebo IoT Interface.   |
| Výhody                            | Vzdálené řízení a rozsáhlé funkce pro automatizovanou kontrolu přístupu díky připojení k CMC III nebo IoT Interface, např. aktivace pomocí volitelného zámku číselného kódu nebo čtečky transpondéru<br>Optický LED indikátor stavu rukojeti nebo nadřazeného systému CMC III v rozváděči<br>Individuální ovládání a výběr barev konfigurovatelné pomocí CMC III nebo IoT Interface<br>Připraveno na montáž profilové půlválcové vložky 40 mm dle DIN 18 252 |
| Materiál                          | Zinkový tlakový odlitek<br>Plast   |
| Barva                             | RAL 9005   |
| Rozsah dodávky                    | Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku<br>Připojovací kabel RJ12, 2,9 m<br>Adaptér rukojeti pro hliníkové prosklené dveře VX IT a dveře z hliníku/ocelového plechu s ventilačními otvory VX IT (závěs dveří vpravo/vlevo)<br>Včetně upevňovacího materiálu  |
| při DC                            | 0,06 A   |
| Počet účastníků PU Compact (max.) | 2  |
| Počet účastníků PU (max.)         | 16   |

# Funkce

---

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Number subscribers per PDU note | Max. 5 ks při napájení přes PoE |
|---------------------------------|---------------------------------|

---

|         |   |
|---------|---|
| Rozměry | Šířka: 41 mm<br>Výška: 386 mm<br>Hloubka: 42 mm |
|---------|---|

---

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Vhodné pro | Typ skříně: VX<br>VX IT |
|------------|-------------------------|

---

|        |      |
|--------|------|
| Balení | 1 ks |
|--------|------|

---

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Hmotnost/balení | 1,04 kg |
|-----------------|---------|

---

|                |      |
|----------------|------|
| Netto hmotnost | 1.02 |
|----------------|------|

---

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Brutto hmotnost | 1.039 |
|-----------------|-------|

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Číslo celní sazby | 83024110 |
|-------------------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177926059 |
|-----|---------------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002627 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
|------------|----------|

---

# Schválení

---

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |
|------------|--------------------|