

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5302.036

Bürsten-Kit

Stand: 17.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.036 - Bürsten-Kit für Kabelkanal VX IT

Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

Eigenschaften

Best.-Nr.	VX 5302.036
Produktbeschreibung	Zur umlaufenden Schottung der 19"-Montageebene und gezielter Führung des Kaltluftstromes zu den Einbauten.
Nutzen	Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung Alternativ verschraubbar Abgestimmt auf die maximale Gehäusehöhe 47 HE zum individuellen Ablängen
Einsatzgebiete	Das Bürsten-Kit ist ausgelegt für die Kombination mit zwei vertikalen Kabelkanälen, beidseitig, seitlich der 19"-Montageebene. Kombiniert man das Bürsten-Kit mit einem Kabelkanal, so kann dies als Alternative zum Luftleitblech eingesetzt werden. Als Teilausbau ist auch die Kombination mit Luftleitblech und Kabelkanal möglich
Funktionsweise	Das Bürsten-Kit besteht aus vertikalen Bürstenleisten für den Bereich zwischen Kabelkanal und Seitenwand sowie horizontalen Luftleitblechen mit Bürstenleisten zur Schottung im Dach- und Bodenbereich an der 19"-Montageebene
Material	Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0 Borsten: Kunststoff, UL 94-HB Luftleitbleche: Stahlblech, lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 Bürstenleisten vertikal, beidseitig 2 Luftleitbleche horizontal, oben und unten 2 Bürstenleisten horizontal, oben und unten zwischen erster 19"-Montageebene und Dach- bzw. Bodenblech 8 Bürstenleisten zwischen Kabelkanal und Dach- bzw. Bodenblech Inkl. Befestigungsmaterial
Borstenlänge	48 mm

Eigenschaften

Einbaumöglichkeiten	19"-Profilschienen standard im VX IT 19"-Profilschienen dynamic im VX IT
Montagehinweis	Um den Kabelkanal in Kombination mit dem Bürsten-Kit als Element zur Luftführung einzusetzen, sind die Kabeldurchführungsöffnungen im Kabelkanal zu verschließen oder mit einem Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste zu verblenden
Passend für	Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	4,8 kg
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177952652
E-Number Sweden	E7282596
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421