

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CX 6720.000 Pultoberteil CX

Stand: 01.10.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6720.000 - Pultoberteil CX

Vier Breiten bieten beste Voraussetzungen für individuelles Monitoring und einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.



Eigenschaften

Best.-Nr.	CX 6720.000
Ausführung	Oberteil
Produktbeschreibung	Vier Breiten bieten beste Voraussetzungen für individuelles Monitoring und einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse Deckel unten scharniert, inkl. Deckelhalter Boden offen für individuelle Kabeleinführung Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 515 mm
Tiefe oben	125 mm
Tiefe unten	245 mm
IK-Code	IK10
Hinweis	Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultmittel- und Pultunterteil benötigt

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 515 mm Tiefe oben: 125 mm Tiefe unten: 245 mm
Anzahl Verschlüsse	2
Ausführung Verschluss	Vorreiber
Verschluss-Einsatz	3 mm Doppelbart
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 2 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	16,8 kg
Nettogewicht	15
Bruttogewicht	16.8
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177983687
ETIM 8	EC000784
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------