

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AX 9792.075 Outdoor-Einhausung

Stand: 22.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 9792.075 - Outdoor-Einhausung für Kompakt-Schaltschrank AX

Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich, bestehend aus Gehäusemantel, Rückwand, Boden und Stecktür. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	AX 9792.075
Produktbeschreibung	Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses.
Nutzen	Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzeptes Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses
Material	Aluminium AlMg3
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Lieferumfang	Tragschienen zur Wandbefestigung Bürstenleiste Stufennippel M25 Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Inkl. Erdungs- und Befestigungsmaterial
Hinweis	Je nach Anwendung/Umgebung kann in der Einhausung ein Stahlblech- oder Edelstahlgehäuse eingebaut werden
Abmessung	Breite: 721 mm Höhe: 750 mm Tiefe: 448 mm

# Eigenschaften

---

Passend für	Gehäusetyp: AX Breite: = 600 mm Höhe: = 600 mm Tiefe: = 350 mm
-------------	-------------------------------------------------------------------------

---

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

---

Gewicht/VE	22 kg
------------	-------

---

Zolltarifnummer	73089059
-----------------	----------

---

EAN	4028177961777
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---