

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1501.000

# Klemmekasser KX, stålplade, uden flange

Stat: 19-10-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1501.000 - Klemmekasser KX, stålplade, uden flange

Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flange muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse.

## Funktioner

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Best.nr.                          | KX 1501.000  |
| Produktbeskrivelse                | Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flangeplade muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse. |
| Materiale                         | Kabinet: Stålplade<br>Låg: Stålplade, pakning af PU-skum   |
| Overflade                         | Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak  |
| Farve                             | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                   | Boks med låg<br>Mini-videlås   |
| Protection category NEMA          | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66  |
| Typeklassificering iht. UL 50E    | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12   |
| IK-kode                           | IK08   |
| Dimensioner                       | Bredde: 300 mm<br>Højde: 150 mm<br>Dybde: 120 mm   |
| Materialetykkelse, låg            | 1,25 mm  |
| Materialetykkelse, kabinet        | 1,25 mm  |
| Grundmateriale                    | Stålplade  |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.   |

# Funktioner

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vægt/PS                 | 2,32 kg   |
| Nettovægt               | 2.2   |
| Bruttovægt              | 2.317   |
| PCF/PU (cradle-to-gate) | 11,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on the PCF class   | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Toldtarifnummer         | 84879090  |
| EAN                     | 4028177816152   |
| E-Number Sweden         | E3465181  |
| ETIM 8                  | EC000261  |
| ETIM 7.0                | EC000261  |
| ECLASS 8.0              | 27180101  |

# Godkendelser.

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)     |
| Certifikater. | Kapslingsklasse   |
| Forklaringer. | Producenterklæring<br>Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |