

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1516.000

Klemmekasser KX, stålplade, uden flange

Stat: 27-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1516.000 - Klemmekasser KX, stålplade, uden flange

Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flange muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse.

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|--|
| Best.nr. | KX 1516.000 |
| Produktbeskrivelse | Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flangeplade muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse. |
| Materiale | Kabinet: Stålplade Låg: Stålplade, pakning af PU-skum |
| Overflade | Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Boks med låg Mini-vridelås |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensioner | Bredde: 200 mm Højde: 200 mm Dybde: 80 mm |
| Materialetykkelse, låg | 1,25 mm |
| Materialetykkelse, kabinet | 1,25 mm |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |

Funktioner

| | |
|-------------------------|---|
| Vægt/PS | 1,8 kg |
| Nettovægt | 1.586 |
| Bruttovægt | 1.795 |
| PCF/PU (Cradle-to-Gate) | 8,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Toldtarifnummer | 84879090 |
| EAN | 4028177816305 |
| E-Number Sweden | E3465196 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Kapslingsklasse |
| Forklaringer. | Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |