

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6320.650

Betjeningskabinet AX med gribelister

Stat: 19-10-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6320.650 - Betjeningskabinet AX med gribelister

Betjeningskabinet med gribelister på Basis AX, stålplade, med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmsystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang bagfra, aluminiumsfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, kapslingsklasse IP55.

Funktioner

Best.nr.	AX 6320.650
Udgave	Bærearmslutning Ø 130 mm
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum Frontplade: Aluminium Afdækningskapper: Plast
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Gribelister: Natureloxeret Frontplade: natureloxeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinet og låge: RAL 7035 Gribelister: Natureloxeret Frontplade: natureloxeret Afdækningskapper: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang	Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmslutning Ø 130 mm Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumsfrontplade Gribelister på siderne med afslutningskapper Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med hulsystem Vridelås med 3 mm dobbeltekamlåseindsats
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 600 mm Dybde: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12

Funktioner

Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Udgave	Bagfra
IK-kode	IK08
Bemærk	Flytning af bæreamstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet Ekstraudstyr: Bæreamstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låseindsats, kan udskiftes med mini-komfortgreb AX, låseindsatser 27 mm, udførelse A Låsesystemer til serviceadgang fra forsiden: Låseindsats, kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, type A
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	17,3 kg
Nettovægt	17
Bruttovægt	17.3
PCF/PU (cradle-to-gate)	78,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Toldtarifnummer	94032080
EAN	4028177923225
ETIM 8	EC002504
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK