

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7709.735

## Vægskab EL, 3-delt

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7709.735 - Vægskab EL, 3-delt formonteret med profilskinner, dybderegulerbare

Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven, med børsteindsats fornedet, montageskinner, C-profilskinne, udgangsfilter, PE-skinne, vægbeslag

## Funktioner

Best.nr.	DK 7709.735
Udgave	formonteret med profilskinner, dybderegulerbare Vægkabinet IT
Produktbeskrivelse	Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel.
Materiale	Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
Basic color	RAL 7035
Farve	Væg- og svingdel: RAL 7035 Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Sidedel med flangeplade lukket foroven og børsteliste fornedet, to lodrette montageskinner og vandret C-profilskinne til kabelafastning Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme, to 19" profilskinner, foran, trinløst dybderegulerbare, samt udgangsfiltere i siderne til venstre og højre PE-skinne med stjernepunktformet potentialudligning Designglaslåge 1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab Vægbeslag 10 mm Mini-komforthåndtag til låseindsatse Sikkerhedslås 3524 E
Højdeenheder	9 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 478 mm Dybde: 573 mm

# Funktioner

Indbygningsdybde	520 mm
Indvendige dimensioner	Indv. bredde: 502 mm Indv. højde: 415 mm
Dybde svingdel	416 mm
Dybde på vægdel	135 mm
IK-kode	IK08
Bæreevne svingdel (statisk)	450 N
Grundmateriale	Stålplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54 i forbindelse med lukket flangeplade foroven og forneden
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	35 kg
Nettovægt	33.25
Bruttovægt	35
Toldtarifnummer	94032080
EAN	4028177324237
E-Number Sweden	E7239957
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

# Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring