

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.310 Blue e IoT-adapter

Stat: 19-10-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.310 - Blue e IoT-adapter

I forbindelse med IoT-grænsefladen (3124.300) muliggør adapteren integrationen af køleenhederne i serien Blue e i et intelligent netværk.

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | SK 3124.310 |
| Produktbeskrivelse | I forbindelse med IoT-grænsefladen muliggør adapteren integrationen af køleenhederne i serien Blue e i et intelligent netværk. |
| Fordele | <p>Digitalisering og netværksopkobling byder på store muligheder for enhver virksomhed. I forbindelse med IoT-grænsefladen (3124.300) er integrationen af køleenheder fra serien Blue e i Industri 4.0-miljøer nem at realisere og helt uden at gribe ind i automatiseringslogikken.</p> <p>Plug and run: Konfigurationen og ibrugtagningen af IoT-grænsefladen sker hurtigt, komfortabelt og helt uden programmering via den integrerede webserver.</p> <p>Condition Monitoring af op til 10 køleenheder i master/slave-kombination</p> |
| Materiale | Plast Front: Glat Kabinet: Struktur |
| Farve | Front: RAL 9005 Kabinet: RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Blue e IoT-adapter Installations- og betjeningsvejledning Montagevinkler Montagetilbehør Sub-D på RJ11-forbindelseskabel, længde 150 mm Monteringsklips til fastgørelse af hatteskiner |
| Snitflader | 1 x modbus RTU 1 x interface til køleenhed |

Funktioner

| | |
|---------------------|--|
| Passer til best.nr. | 3303.5/6xx 3304.5/6xx 3305.5/6xx 3328.5/6xx 3329.5/6xx 3332.5/6xx 3361.5/6xx 3366.5/6xx 3377.5/6xx 3307.7xx 3310.7xx 3382.5/6xx 3359.5/6xx 3383.5/6xx 3273.500 3384.5/6xx 3385.5/6xx 3386.5/6xx 3387.5/6xx 9776.550 |
|---------------------|--|

| | |
|-------------|---|
| Dimensioner | Bredde: 80 mm Højde: 30 mm Dybde: 40 mm |
|-------------|---|

| | |
|------------------|--------------|
| Driftstemperatur | 0 °C...55 °C |
|------------------|--------------|

| | |
|------------------------------------|-------|
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 30 |
|------------------------------------|-------|

| | |
|----------------|--------|
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
|----------------|--------|

| | |
|---------|----------|
| Vægt/PS | 0,201 kg |
|---------|----------|

| | |
|-----------|------|
| Nettovægt | 0.18 |
|-----------|------|

| | |
|------------|-----|
| Bruttovægt | 0.2 |
|------------|-----|

| | |
|-----------------|----------|
| Toldtarifnummer | 85234920 |
|-----------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177939059 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC001099 |
|--------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001099 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27143136 |
|------------|----------|

Godkendelser.

Certifikater.

EAC

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring