


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5842.500

Enkeltskabssystem SE 8

Stat: 26-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5842.500 - Enkeltskabssystem SE 8

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilmforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket være profilmforsynede sideplader.



Funktioner

Best.nr.	SE 5842.500
Materiale	Kabinet: Stålplade 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade	Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre Montageplade Flangeplader Bagplade, kan skrues af Lås: 3 mm dobbeltkam 2 TS-montageskinne 18 x 38 mm Bagplade, todelt

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 1.600 mm Højde: 1.800 mm Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)	1.499 mm x 1.696 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kode	IK10
Antal låger	2
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	222 kg
Nettovægt	222
Bruttovægt	231.5
EAN	4028177666504
E-Number Sweden	E3404391
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK