

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5853.500

## Enkeltskabssystem SE 8

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5853.500 - Enkeltskabssystem SE 8 Rustfrit stål

Skabsbredder fra 600 til 1200 mm. Tidsbesparende montage takket være profolforsynede sideplader.



## Funktioner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Best.nr.           | SE 5853.500  |
| Produktbeskrivelse | Enkeltskabssystemet er baseret på platformen TS 8. Systemtilbehøret til indvendig udbygning af TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.   |
| Materiale          | Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet<br>Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet<br>Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet<br>Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montageplade: Ståplade, 3,0 mm |
| Overflade          | Kabinet, låge og bagplade: Matslebet, kornstørrelse 400<br>Flangeplader: blank<br>Montageplade: galvaniseret   |
| Leveringsomfang    | Kabinet, lukket foroven og i siderne<br>Låge(r)<br>Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre<br>Bagplade, kan skrues af<br>Montageplade<br>Flangeplader<br>Lås: 3 mm dobbeltkam<br>2 TS-montageskinne 18 x 38 mm   |
| Dimensioner        | Bredde: 800 mm<br>Højde: 2.000 mm<br>Dybde: 600 mm   |

# Funktioner

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Mål montageplade (B x H)          | 699 mm x 1.896 mm  |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55  |
| Kapslingsklasse NEMA              | NEMA 12<br>NEMA 3R   |
| IK-kode                           | IK10   |
| Antal låger                       | 1  |
| Bemærk                            | På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning. |
| Grundmateriale                    | Rustfrit stål  |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.   |
| Vægt/PS                           | 139 kg   |
| Nettovægt                         | 138.5  |
| Bruttovægt                        | 145.8  |
| EAN                               | 4028177666689  |
| E-Number Sweden                   | E3404399   |
| ETIM 7.0                          | EC000261   |
| ECLASS 8.0                        | 27180101   |

## Godkendelser.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)         |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |