

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.314

# Tilslutningsadapter-udvidelsessæt

Stat: 27-07-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.314 - Tilslutningsadapter-udvidelsessæt til 4-polet opbygning

1-polet ekstramodul til udvidelse af den 3-polede tilslutningsadapter (SV 9342.310/9342.320) til 4-polet opbygning.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9342.314
Produktbeskrivelse	1-polet ekstramodul til udvidelse af den 3-polede tilslutningsadapter til 4-polet opbygning.
Materiale	Afdækning: ABS Chassis: Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Mærkestrøm maks.	800 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 1~
Elektriske værdier UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class L maks. 800 A, JDDZ/7
Til skinnedsystem med centerafstand	60 mm
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Antal poler	1-polet
Passer til best.nr.	9342.310
Dimensioner	Bredde: 50 mm Højde: 270 mm
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke	95 - 185 mm <sup>2</sup>
Tilslutning af rundledere, flertrådet	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm

# Funktioner

---

Klemlads til lamelkobberskinner ved 5 mm skinnetykkelse (B x H)	33 x 26 mm
---	------------

---

Klemlads til lamelkobberskinner ved 10 mm skinnetykkelse (B x H)	33 x 21 mm
--	------------

---

Pakkestørrelse	1 stk.
----------------	--------

---

Vægt/PS	0,86 kg
---------	---------

---

Kobberandel (kg/styk)	0.096
-----------------------	-------

---

Toldtarifnummer	85369010
-----------------	----------

---

EAN	4028177536869
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC001531
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	--

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---