

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5834.580

## Armario individual SE 8

Estado: 27/09/2024 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5834.580 - Armario individual SE 8 IP 66/NEMA 4

Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con "bastidor" perfilado. Equipamiento interior completamente compatible con el TS 8, integración en la familia de productos TS 8. Elevada protección por IP 66 / NEMA 4. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.

## Características

Referencia	SE 5834.580
Descripción producto	El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Suelo: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie	Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada Suelo: imprimación por inmersión y texturizado, pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armario cerrado por la parte superior y lateral Puerta(s) Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Placa de montaje Suelo, cerrado Dorsal, desatornillable Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm

# Características

---

Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	699 mm x 1.896 mm
---	-------------------

---

Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
---	-------

---

Grado de protección NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
--------------------------	-------------------

---

Número puertas	1
----------------	---

---

Material básico	Chapa de acero
-----------------	----------------

---

Unidad de embalaje	1 pza(s).
--------------------	-----------

---

Peso/UE	143,3 kg
---------	----------

---

Peso neto	151.9
-----------	-------

---

Peso bruto	156.6
------------	-------

---

EAN	4028177696716
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

---

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---