


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 8800.753 Kaapelikouru

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.753 - Kaapelikouru

DIN-rei'itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.



## ominaisuudet

Tilausnro	TS 8800.753
Rakenne	asennuslevyille Asennus VS-järjestelmärei'itykseen
Tuotekuvaus	DIN-/erikoisrei'itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.
Materiaali	Kova PVC Paloa torjuva, itsestään sammuva Lämpötilankestävyys +60 °C asti
Väri	Värisävy RAL 7030
Toimitus	Kaapelikanava kannella
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Asennusmahdollisuudet	DIN-rei'itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten Jos asennuslevy asennetaan taakse samaan tasoon kaapin rungon kanssa (asennuskohta $\pm 0$ mm), vaakasuoraan asennetut kaapelikourut asettuvat kaappiprofiiliin asennettujen kaapelikanavien kohdalle
Ohje	Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.

# ominaisuudet

---

Mitat	Leveys: 80 mm Syvyys: 80 mm Pituus: 2.000 mm
-------	--

---

Pakkausyksikkö	12 kpl
----------------	--------

---

Paino/VE	21,072 kg
----------	-----------

---

Nettopaino	17.88
------------	-------

---

Bruttopaino	18.72
-------------	-------

---

Tullitariffinimike	73269098
--------------------	----------

---

EAN	4028177445475
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000012
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27400703
------------	----------

---

# Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---