

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.400

PC-kaappijärjestelmä

Osavaltio: 26.9.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.400 - PC-kaappijärjestelmä

Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.

ominaisuudet

Tilausnro	PC 5366.400
Rakenne	näppäimistö-vetolaatikolla, asennuskenttä, iso
Tuotekuvaus	Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.
Materiaali	Kotelo, ovi, takaovi, asennuskenttä, tasot: Teräslevy Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi Ovien peitelevyt: Alumiini Asennuskenttä, taso: Teräslevy
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuskenttä, taso: pulverimaalaus
Väri	Kotelo, ovi, koristepeitelevyt, tasot: RAL 7035 Kahva: värisävy RAL 9006 Valvontakenttä, oven keskiosa: RAL 7015
Toimitus	Kotelo, ovi, takaovi Näppäimistövetolaatikko Suuri asennuskenttä
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.600 mm Syvyys: 636 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)	480 x 70 x 260 mm
Pohjamateriaali	Teräslevy

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	97,5 kg
Nettopaino	95.5
Bruttopaino	97.5
EAN	4028177693227
ETIM 7.0	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
