

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.510

## Verkkokaappi TE 8000

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.510 - Verkkokaappi TE 8000

TE 8000 -verkkokaappi laiteovella

## ominaisuudet

Tilausnro	TE 7888.510
Rakenne	sivuseinillä
Hyödyt	Ei erillistä runkoa Optimaalinen käsiteltävyys Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta Oven kätisyys vaihdettavissa
Materiaali	Teräslevy Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Asennuskehys: pohjamaalattu Levyosat: pulverimaalattu
Basic color	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyys suunnassa Laiteovi edessä, sis. 130° saranat, Design-kahva ja turvalukko 3524 E Teräslevyovi takana, sis. 130° saranat, turvalukko 3524 E Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä) Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle 4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen) 4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Korkeusyksiköt	42 U

# ominaisuudet

---

Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	130 mm / 130 mm /
--	-------------------

---

Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	495 mm
-----------------------------------	--------

---

Kuormitettavuus	4 000 N
-----------------	---------

---

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
--	-------

---

Pohjamateriaali	Teräslevy
-----------------	-----------

---

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

---

Paino/VE	96,5 kg
----------	---------

---

Nettopaino	88.5
------------	------

---

Bruttopaino	96.5
-------------	------

---

EAN	4028177801431
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E7239999
-----------------	----------

---

ETIM 7.0	EC002499
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus