

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9206.600 Coffrets Ex

État: 19/10/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9206.600 - Coffrets Ex Coffrets vides avec porte sur charnières en polyester

Coffrets Ex avec porte sur charnières, en matière plastique

## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                                  | KEL 9206.600   |
| Domaines d'application                     | Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU<br>Plage des températures ambiantes : -30 °C...+80 °C<br>Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.<br>Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 :<br>protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e),<br>protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb) |
| Matériau                                   | Coffret : polyester non saturé chargé de fibres de verre, résistance de surface : < 10 $\Omega$<br>Porte : polyester non saturé chargé de fibres de verre, résistance de surface : < 10 $\Omega$ , joint en silicone moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Plaque de montage : tôle d'acier zinguée  |
| Couleur                                    | RAL 9011   |
| Composition de la livraison                | Coffret<br>Porte<br>Plaque de montage  |
| Dimensions                                 | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 600 mm<br>Profondeur: 200 mm   |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 545 mm x 550 mm  |
| Certificate IEC EX PTB 10.0011U            | Oui  |
| Certificate PTB 03 ATEX 1011U              | Oui  |
| Matériau de base                           | Plastique  |

# Caractéristiques

---

|   |  |
|---|--|
| Verrouillage                                      | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Nombre de serrures: 2<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66  |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.   |
| Poids/UE  | 15,9 kg  |
| Poids net   | 15.609   |
| Poids brut  | 16.6   |
| Numéro du tarif douanier                          | 94037000   |
| EAN   | 4028177138360  |
| ETIM 7.0  | EC002503   |
| ECLASS 8.0  | 27180502   |

# Approbation

---

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Approbation  | ATEX                  |
| Certificats  | Indice de protection  |
| Explications | Déclaration fabricant |