

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.110 CMC III érzékelők

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.110 - CMC III érzékelők

CMC III hőmérséklet-érzékelő

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7030.110
Kivitel	Hőmérséklet-érzékelő
Előnyei	Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel Az energiaellátás a CAN busz csatlakozófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek	Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban. Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv	A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el A CMC III hőmérséklet-érzékelő felügyeli a környezeti hőmérsékletet a szekrényben Aktív légáram esetén a házba épített érzékelő használható, aktív légáram nélküli alkalmazásoknál a mellékelt külső NTC érzékelőt kell csatlakoztatni Külső érzékelő mérési tartomány: -40 °C...+80 °C
Anyag	Műanyag Elülső oldal: sima Ház: Felület
Szín	Elülső oldal: RAL 9005 Ház: RAL 7035
Egységcsomag	Érzékelő Szerelőlap Rögzítési segédanyagokkal együtt Külső hőmérsékletérzékel csatlakozókábelrel és dugóval NTC-érzékelő, hossz 1,80 m Max. kábelhossz 2 m
Csatlakozás CAN buszhoz	Közvetlen

# Jellemzők

Csatlakozófelületek	2 x RJ45 CAN bus Hüvely
Részt vevő IoT interfészek száma (max.)	32
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)	4
Résztvevő PU egységek száma (max.)	32
Résztvevő PDU egységek száma (max.)	16
Mérési módszer	belső NTC ellenállás külső NTC ellenállás
Méret	Szélesség: 80 mm Magasság: 30 mm Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,201 kg
Nettó tömeg	0.18
Bruttó tömeg	0.18
PCF/PU (cradle-to-gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Vámtarifaszám	90269000
EAN	4028177659483
ETIM 7.0	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat