


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.628

TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2024.11.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.628 - TX CableNet hálózati szekrény átlátszó ajtóval

A TX CableNet – extra helyet biztosít amellet, hogy megoldja a szükségtelenül széles vagy mély informatikai rackek problémáját. Ez az IT hálózati szekrény ezért a kisebb IT hálózati struktúrákban történő használatra is alkalmas, és az egyedi belső kiépítéshez optimálisan elő van készítve.



Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.628
Kivitel	új kivitel oldalfalakkal
Termékleírás	Optimális IT rack megoldás szűk helyeken történő elhelyezéshez, alacsony mennyezetek esetén és nehezen hozzáférhető helyiségekben. Nincs teljesítményvesztés a nem használt térrészek miatt a kis méretű elektromos komponensekből felépített rendszerek esetében.
Előnyei	Új tetőlemez koncepció: a mélység teljes kihasználása a kábelezésnél, valamint ventilátormodul integrálási lehetőség Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez 19"-os profilsínek, mélységében állítható
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, 1,2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm 19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
General colour	RAL 7035

Jellemzők

Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház elől üvegajtóval és hátsó ajtóval Oldalfalak, csavarozható 19"-os profilsínek Roof plate, screw-fastened, with concealed cable entry at the rear, prepared for fan mounting.
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	42 U
Magasságegységek	42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	445 mm
Design doors	Üvegajtó, egyrészes 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
Rear door design	Acéllemez ajtó, egyrészes
Front door design	Üvegajtó, egyrészes
Terhelhetőség:	5000 N
Terhelhetőség (statikus)	500 kg
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 20
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	103
Bruttó tömeg	103
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177994706
ETIM 8	EC002499
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK