

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1076.500

## Armadietti compatti AE

Stato: 27/09/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1076.500 - Armadietti compatti AE

Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.

## Caratteristiche

|  |   |
|--|---|
| Nr. d'ord.                               | AE 1076.500   |
| Materiale                                | Contenitore: lamiera d'acciaio<br>Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato  |
| Superficie                               | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata<br>Piastra di montaggio: zincata                                  |
| Colore                                   | RAL 7035  |
| Parti incluse nella fornitura            | Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e<br>Flangia/flange sul fondo del contenitore<br>Piastra di montaggio<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 4  |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66   |
| Codice IK                                | IK08  |
| Dimensioni                               | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 760 mm<br>Profondità: 210 mm  |
| Spessore porta                           | 2 mm  |
| Spessore contenitore                     | 1,38 mm   |
| Spessore piastra di montaggio            | 3 mm  |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)  | 549 mm x 730 mm   |
| Numero di porte                          | 1   |
| Battuta della porta reversibile          | sì  |

## Caratteristiche

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Numero di chiusure      | 2  |
| Chiusura                | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo<br>Numero di chiusure: 2<br>Inserito di chiusura: Doppio pettine 3 mm |
| Flangia                 | Grandezza: 5<br>Quantità: 1  |
| Materiale di base       | Lamiera d'acciaio  |
| Confezione              | 1 pz.  |
| Peso/Conf.              | 32,1 kg  |
| Peso netto              | 28.5   |
| Peso lordo              | 30.3   |
| Codice tariffa doganale | 94032080   |
| EAN                     | 4028177252356  |
| E-Number Sweden         | E3404616   |
| ETIM 7.0                | EC000261   |
| ECLASS 8.0              | 27180101   |

## Approvazioni

|              |   |
|--------------|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK                 |